

univers Drzwi prawe do obudowy IP54 1850x550mm

Właściwości techniczne

Kompatybilność

Odpowiedni do typu obudowy Montaż natynkowy

Wymiary

Wysokość 1819 mm

Szerokość 519 mm

Głębokość 12 mm

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste Nie

Liczba drzwi obudowy 1

Typ drzwi Drzwi skrzydłowe

Typ uchwytu Dźwignia obrotowa

Liczba zamków 1

Materiały

Kod RAL 9010

Kolor Czysta biel

Materiał Stal

Obróbka Malowany proszkowo

Architektura

Położenie drzwi szafki Prawy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP54

Typ blokowania Dźwignia obrotowa 3-punktowa

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie 2

Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie na zatrzask

Pojemność

Liczba modułów 0

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodność z RoHS Tak