



WH25186400C

**kallysto line UP komplett: Schlüssel-SCH S1/1p/ 0-1-2-1&2 /ohne Zyl. Ultraweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Werkstoff**

Farbe	Ultraweiss
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	92 x 92 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	73 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel ohne Zylinder
-----------------------	-------------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	25 A
-----------	------

**Texte**

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Serienschalter Schema 1/1-polig