



K37N

Bloc de jonction, 1x25mm<sup>2</sup>-2x16 mm<sup>2</sup>(phase 1- 3), 1x25mm<sup>2</sup>-6x16mm<sup>2</sup> (phase 4)

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	62 mm
Largeur	148 mm
Profondeur	49 mm

#### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 25 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

#### Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----