




K37N

Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm² en 2/6 x 16 mm²

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	62 mm
Breedte	148 mm
Diepte	49 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 25 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----