




K37N

**Verdeelklem 4-polig 1 x 25 mm<sup>2</sup> en 2/6 x 16 mm<sup>2</sup>**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 62 mm  |
| Breedte | 148 mm |
| Diepte  | 49 mm  |

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------|--------------------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 80 A |
|-----------------|------|

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 4 |
|--------------|---|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|