




K37N

Avgreningsplint 5-polig, 80 A, 1,5-25 mm²

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	62 mm
Bredd	148 mm
Djup	49 mm

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 25 mm ²
-------------------	--------------------------

Elektrisk ström

Märkström	80 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	4
-------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----