



FZ196N

Porte, univers, droite, simple, RAL 9010, pour armoires IP44, 1850x550mm

### Caractéristiques techniques

#### Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

#### Dimensions

Hauteur	1819 mm
Largeur	519 mm
Profondeur	12 mm

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Butée de porte
Type de poignée	Loquet rabattable
Nombre de serrure de la porte	1

#### Matière

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitements de surface	Thermolaquage

#### Architecture

Position de la porte	Droite
----------------------	--------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone

#### Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

#### Connectivité

Type de montage	Fixation par encliquetage
-----------------	---------------------------

#### Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----