



FZ196N

univers Drzwi prawe do obudowy IP44 1850x550mm

**Właściwości techniczne**

**Kompatybilność**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Odpowiedni do typu obudowy | Montaż natynkowy |
|----------------------------|------------------|

**Wymiary**

|           |         |
|-----------|---------|
| Wysokość  | 1819 mm |
| Szerokość | 519 mm  |
| Głębokość | 12 mm   |

**Pokrywa, drzwi**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie                 |
| Liczba drzwi obudowy           | 1                   |
| Typ drzwi                      | Drzwi skrzydłowe    |
| Typ uchwytu                    | Uchwyt na zawiasach |
| Liczba zamków                  | 1                   |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kod RAL  | 9010               |
| Kolor    | Czysta biel        |
| Materiał | Stal               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |

**Architektura**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Położenie drzwi szafki | Prawy |
|------------------------|-------|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP44            |
| Typ blokowania                     | Blokada na pręt |

**Sprzęt**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Liczba sekcji w poziomie | 2 |
|--------------------------|---|

**Łączność**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Rodzaj montażu | Mocowanie na zatrzask |
|----------------|-----------------------|

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 0 |
|----------------|---|

**Instalacja, montaż**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie |
|----------------------------------|-----|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|