

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP54, 1850x300mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

##### Abmessungen

Höhe	1819 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

##### Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1

##### Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

##### Architektur

Position Schranktür	Rechts
---------------------	--------

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

##### Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

##### Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

##### Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

##### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja