



FZ195N

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x300mm

#### Technische Eigenschaften

##### Kompatibilität

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

##### Abmessungen

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 1819 mm |
| Breite | 269 mm  |
| Tiefe  | 12 mm   |

##### Abdeckung, Tür

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein                     |
| Anzahl Schranktüren          | 1                        |
| Art der Schranktür           | Anschlagtür              |
| Ausführung des Handgriffes   | Klappgriff mit Vorreiber |
| Anzahl der Schlösser         | 1                        |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010              |
| Farbe      | Reinweiß          |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

##### Architektur

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

##### Sicherheit

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44           |
| Schließungstyp                 | Stangenschloss |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

##### Konnektivität

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

##### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|