



FZ195N

Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 300 mm, FP21

Technische karakteristieken

Compatibiliteit

Geschikt voor type verdeelkast Opbouw

Afmetingen

Hoogte 1819 mm

Breedte 269 mm

Diepte 12 mm

Deksel, deur

Deuris transparant Nee

Aantal kastdeuren 1

Type kastdeur Deurstop

Soort handgreep Scharnierende handgreep

Aantal sloten 1

Materiaal

RAL-kleur 9010

Kleur Helderwit

Materiaal Staal

Oppervlaktebehandeling Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur Rechts

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP44

Type slot Staafslot

Uitrusting

Aantal velden in de breedte 1

Connectiviteit

Aansluitwijze Opklikbare montage

Capaciteit

Aantal modules 0

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja