



FZ195N

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x300mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

| | |
|-----------------------|---------|
| Passend zu Schrankart | Aufputz |
|-----------------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 1819 mm |
| Breite | 269 mm |
| Tiefe | 12 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Art der Schranktür | Anschlagtür |
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |
| Anzahl der Schlosser | 1 |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |

Architektur

| | |
|---------------------|--------|
| Position Schranktür | Rechts |
|---------------------|--------|

Sicherheit

| | |
|-----------------|----------------|
| Schutzart IP | IP44 |
| Schliessungstyp | Stangenschloss |

Ausstattung

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 1 |
|---------------|---|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schnappbefestigung |
|------------|--------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 0 |
|---------------|---|

Installation, Montage

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|