



FZ195N

Porte, univers, droite, simple, RAL9010, pour armoires IP44, 1850x300mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret En saillie

Dimensions

| | |
|------------|---------|
| Hauteur | 1819 mm |
| Largeur | 269 mm |
| Profondeur | 12 mm |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Type de porte | Butée de porte |
| Type de poignée | Loquet rabattable |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Code RAL | 9010 |
| Couleur | Blanc pur |
| Matière | Acier |
| Traitement de surface | Thermolaquage |

Architecture

Position de la porte Droite

Sécurité

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Indice de protection IP | IP44 |
| Type de verrouillage | Loquet rabattable et avec crémone |

Equipement

Nombre de travée de large 1

Connectivité

Type de montage Fixation par encliquetage

Capacité

Nombre de modules 0

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui