



FZ195N

Porte, univers, droite, simple, RAL 9010, pour armoires IP44, 1850x300mm

**Caractéristiques techniques**

**Compatibilité**

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Adapté au type de coffret | En saillie |
|---------------------------|------------|

**Dimensions**

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 1819 mm |
| Largeur    | 269 mm  |
| Profondeur | 12 mm   |

**Cache, porte**

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |
| Nombre de portes               | 1                 |
| Type de porte                  | Butée de porte    |
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Nombre de serrure de la porte  | 1                 |

**Matière**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Code RAL               | 9010          |
| Couleur                | Blanc pur     |
| Matière                | Acier         |
| Traitements de surface | Thermolaquage |

**Architecture**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Position de la porte | Droite |
|----------------------|--------|

**Sécurité**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Indice de protection IP | IP44                              |
| Type de verrouillage    | Loquet rabattable et avec crémone |

**Equipement**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
|---------------------------|---|

**Connectivité**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Type de montage | Fixation par encliquetage |
|-----------------|---------------------------|

**Capacité**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 0 |
|-------------------|---|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|