



FZ195N

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x300mm

**Technische Eigenschaften**

**Kompatibilität**

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	1819 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlosser	1

**Werkstoff**

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

**Architektur**

Position Schranktür	Rechts
---------------------	--------

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss

**Ausstattung**

Anzahl Felder	1
---------------	---

**Konnektivität**

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

**Kapazität**

Anzahl Module	0
---------------	---

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----