



FZ199W

Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP54

Technické vlastnosti

Přenos

Vhodné pro typ rozvaděče

Montáž na omítku

Rozměry

Výška 1519 mm

Šířka 269 mm

Hloubka 12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné Ne

Počet dveří rozvaděče 1

Typ dveří rozvaděče Zarážka dveří

Typ rukojeti Výklopná rukojeť se západkou

Počet zámků 1

Materiál

Kód RAL 9010

Barva Bílá

Materiál Ocel

Povrch Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče Vpravo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP54

Typ uzamčení 3-bodová páka

Konektivita

Druh montáže Připevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

Kapacita

Počet modulů 0

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití Ne

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano