



FZ199N

Tür, univers, rechts, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1550x300mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

Abmessungen

Höhe	1519 mm
Breite	269 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser	1

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Rechts
---------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schliessungstyp	Stangenschloss

Ausstattung

Anzahl Felder	1
---------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----