



FZ199N

**Dveře pravé s uzávěrem pro FP01x, 1519x269 mm, IP44**

**Technické vlastnosti**

**Přenos**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Vhodné pro typ rozvaděče | Montáž na omítku |
|--------------------------|------------------|

**Rozměry**

|         |         |
|---------|---------|
| Výška   | 1519 mm |
| Šířka   | 269 mm  |
| Hloubka | 12 mm   |

**Kryt, dveře**

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Dveře/kryt průhledné  | Ne                           |
| Počet dveří rozvaděče | 1                            |
| Typ dveří rozvaděče   | Zarážka dveří                |
| Typ rukojeti          | Výklopná rukojeť se západkou |
| Počet zámků           | 1                            |

**Materiál**

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Kód RAL  | 9010              |
| Barva    | Bílá              |
| Materiál | Ocel              |
| Povrch   | Práškové lakování |

**Architektura**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poloha dveří rozvaděče | Vpravo |
|------------------------|--------|

**Bezpečnost**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Stupeň krytí IP | IP44                      |
| Typ uzamčení    | Bez objímky proti zlomení |

**Vybavení**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Počet polí v šířce | 1 |
|--------------------|---|

**Konektivita**

|              |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| Druh montáže | Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|--------------------------------------------|

**Kapacita**

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 0 |
|--------------|---|

**Instalace, montáž**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne |
|-----------------------------|----|

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|