



FZ198N

Porte, univers, gauche, simple, RAL 9010, pour armoires IP44, 1850x1050mm

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Adapté au type de coffret	En saillie
---------------------------	------------

Dimensions

Hauteur	1819 mm
Largeur	498 mm
Profondeur	12 mm

Plastron, porte

Porte transparente	No
Nombre de portes de l'armoire	1
Type de porte	Porte butée
Nombre de serrures	0

Matières

Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Matière	Acier
Traitement	Thermolaquage

Architecture

Position de la porte	Gauche
----------------------	--------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Sans serrure

Equipement

Nombre de travée de large	2
---------------------------	---

Connectivité

Type de montage	Montage à clipser
-----------------	-------------------

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	No
-----------------------------	----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----