



FZ198N

Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22

Technische karakteristieken

Compatibiliteit

Geschikt voor type verdeelkast	Opbouw
--------------------------------	--------

Afmetingen

Hoogte	1819 mm
Breedte	498 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deuris transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deurstop
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Architectuur

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Zonder slot

Uitrusting

Aantal velden in de breedte	2
-----------------------------	---

Connectiviteit

Aansluitwijze	Opklikbare montage
---------------	--------------------

Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----