



FZ198N

Tür, univers, links, voll, RAL 9010, für Schrank IP44, 1850x1050mm

Technische Eigenschaften

Kompatibilität

Passend zu Schrankart	Aufputz
-----------------------	---------

Abmessungen

Höhe	1819 mm
Breite	498 mm
Tiefe	12 mm

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Anzahl Schranktüren	1
Art der Schranktür	Anschlagtür
Anzahl der Schlosser	0

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet

Architektur

Position Schranktür	Links
---------------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder	2
---------------	---

Konnektivität

Montageart	Schnappbefestigung
------------	--------------------

Kapazität

Anzahl Module	0
---------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----