



FZ198N

Deur links voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22

Technische eigenschappen

Compatibiliteit

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Geschikt voor behuizingstype | Opbouw |
|------------------------------|--------|

Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 1819 mm |
| Breedte | 498 mm  |
| Diepte  | 12 mm   |

Deksel, deur

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Deur/deksel is transparant | Nee         |
| Aantal kastdeuren          | 1           |
| Type kastdeur              | Deuraanslag |
| Aantal sloten              | 0           |

Materiaal

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| RAL-code                | 9010          |
| Kleur                   | Helderwit     |
| Materiaal               | Staal         |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |

Uitvoering

|                  |       |
|------------------|-------|
| Positie kastdeur | Links |
|------------------|-------|

Veiligheid

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44        |
| Type slot                                  | Zonder slot |

Samenstelling

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
|-----------------------------|---|

Aansluitmogelijkheden

|               |                |
|---------------|----------------|
| Aansluitwijze | Klemverbinding |
|---------------|----------------|

Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

Installatie, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|