




WXF230

gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6 UPT wyjście pod kątem 45°, 2M

#### Właściwości techniczne

##### Sprzęt

|              |   |
|--------------|---|
| Liczba wyjść | 1 |
|--------------|---|

##### Warunki użytkowania

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

##### Sprzęt

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Z pokrywą uchylną | Nie |
|-------------------|-----|

##### Materiały

|       |       |
|-------|-------|
| Kolor | Szary |
|-------|-------|

##### Rodzaj połączenia

|                  |     |
|------------------|-----|
| Typ złącza/wtyku | FTP |
|------------------|-----|

##### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

##### Dodatkowe informacje

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Wyjścia | Z kątem nachylenia wyjścia 45° |
|---------|--------------------------------|

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Ochrona | Z opcjonalnymi pokrywami zabezpieczającymi przed kurzem |
|---------|---------------------------------------------------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami IDC |
|----------------|-----------------|

##### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|