



14177103

Bilanciere con serigrafia "0" e lente Berker K.5 alu, alluminio anodizzato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Anodizzato

Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	25 mm

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto
---------------------------------	----------------------

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Testo

Stampa	Con stampa "0"
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore a bilanciere a più poli

Adatto per

BERKER K.x

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si