



SM103E

**Multifunktionsmessgerät Komfort**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Abmessungen**

Höhe	96 mm
Breite	96 mm
Tiefe	60 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP51
--------------------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	5
---------------	---

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 80 °C

**Konnektivität**

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	10 W
Leistungsaufnahme VA	10 VA

**Ausstattung**

Ausführung Bedientableau	LCD
--------------------------	-----

**Messung**

Frequenzmessbereich	45 - 65 Hz
Messgeräteart	Multimeter
Strommessbereich	0 - 9995 A

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja