



L68589016

Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse

I90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten

3

Abmessungen

Höhe

88 mm

Innenhöhe

50 mm

Breite

250 mm

Innenbreite

209 mm

Maß a

400 mm

Lichter innerer Querschnitt

10450 - 10450 mm²

Werkstoff

Werkstoff

Gips
Stahl

Oberfläche

Lackiert

Ausstattung

Blechmaterial

Stahl

Werkstoff

Farbe

Verkehrsweiß

RAL Nummer

9016

Geeignet für

FWK 3E 50x210

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

