



WYS200

SCHUKO Steckdose kallysto , 16 A 250 V~, brillantweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend

Abmessungen

Höhe	41,50 mm
Breite	71 mm
Tiefe	31,50 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung Schraubanschluss
------------	--

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
------------------------------	------