



WYS200

SCHUKO Steckdose kallysto , 16 A 250 V~, brillantweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Reinweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Abmessungen

Höhe 41,50 mm

Breite 71 mm

Tiefe 31,50 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Montageart Krallenbefestigung
Schraubanschluss

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein