



DSK50L10F10

**Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=1020 mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 38 mm                       |
| Largeur                    | 222 mm                      |
| Longueur                   | 1020 mm                     |
| Section intérieure / utile | 2800 - 2800 mm <sup>2</sup> |

**Capacité**

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 12 |
|---|----|

**Matière**

|         |       |
|---------|-------|
| Couleur | Blanc |
|---------|-------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Connectivité**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Sans écisses |
|-----------------------------------|--------------|

**Equipement**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nombre de cloisons            | 0     |
| Nombre de compartiments       | 1 - 1 |
| Nombre de cloisons clipsables | 0     |
| Agrafe incluse                | Oui   |
| Avec film de protection       | Oui   |