



KDE04059005

**Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung   | Ja |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Einbautiefe                 | 51 mm  |
| Einbaubreite                | 247 mm |
| Einbaulänge                 | 147 mm |
| Länge                       | 161 mm |
| Breite                      | 261 mm |
| Dicke Bodenbelagsaussparung | 5 mm   |

**Konfiguration**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Einbaugrösse (Unterflursysteme) | E04 |
|---------------------------------|-----|

**Installation, Montage**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Geeignet für Hohlbodenmontage  | Nein |
| Geeignet für Betoninstallation | Ja   |
| Geeignet für Aussenbereich     | Nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
| Geeignet für Nasspflege        | Nein |

**Anleitung**

|             |         |
|-------------|---------|
| Bodenpflege | Trocken |
|-------------|---------|

**Werkstoff**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Werkstoff Deckel | Polyamid (PA) |
|------------------|---------------|

**Einsatzbedingungen**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 1.5 kN |
|--------------------------------------|--------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Klappdeckel |
|------------------|-------------|

**Funktionen**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Geeignet für Unterflurkanal | Ja |
|-----------------------------|----|

**Form**

|      |            |
|------|------------|
| Form | Rechteckig |
|------|------------|

**Texte**

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Kabelausschlus | Mit Kabelausschlus im Deckel |
|----------------|------------------------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Tiefschwarz |
| RAL Nummer | 9005        |

**Anschluss**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 1 |
| Anzahl der Steckdosen SCHUKO    | 4 |

**Ausstattung**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 4 |
| Anzahl der Gerätebecher       | 2 |

#### **Sicherheit**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP                        | IP20 |
| Stossfestigkeit IK                  | IK08 |
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP30 |

#### **Nachhaltigkeit**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogenfrei   | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform  | Ja |

#### **Abbildungen | Zeichnungen**

