



KDE04059005

Scharnierdeksel E04 147x247mm zwart voor 5mm vloerafdekking

Technische eigenschappen

Uitvoering

Met afdekking voor vloerbedekking	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	51 mm
Inbouwbreedte	247 mm
Inbouwlengte	147 mm
Lengte	161 mm
Breedte	261 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	E04
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor verzonken montage in de vloer	Nee
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Nee
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Deksel, deur

Materiaal deksel	Polyamide (PA)
------------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	1,5 kN
--	--------

Deksel, deur

Type deksel	Klapdeksel
-------------	------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Vorm

Vorm	Rechthoekig
------	-------------

Teksten

Leidinguitvoer	Met kabeluitgang in deksel
----------------	----------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-code	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	1
Aantal Schuko-contactdozen	4

Samenstelling

Aantal in te bouwen/aan te sluiten apparaten	4
Aantal outlets	2

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

