



KDE04059005

Golovbox låg, 147x247mm, inst.-djup > 50mm, 5mm golvbelägg., Svart

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Med skyddsram för matta           | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Ja |

##### Dimensioner

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Inbyggnadsdjup             | 51 mm  |
| Infällnadsbredd            | 247 mm |
| Inbyggnadslängd            | 147 mm |
| Längd                      | 161 mm |
| Bredd                      | 261 mm |
| Tjocklek på matturspårning | 5 mm   |

##### Konfiguration

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Installationsstorlek | E04 |
|----------------------|-----|

##### Installation, montering

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Lämplig för infälld golvmontering | Nej |
| Lämplig för montage i betong      | Ja  |
| Lämplig för utomhusinstallation   | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem   | Nej |
| Lämplig för våtrengöring          | Nej |

##### Instruktioner

|               |      |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

##### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
|----------|-----------------|

##### Skydd, dörr

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Polyamider (PA) |
|----------------|-----------------|

##### Användningsförhållanden

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Vertikal belastning på små ytor | 1,5 kN |
|---------------------------------|--------|

##### Skydd, dörr

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Typ av lock | Täckta gångjärn |
|-------------|-----------------|

##### Funktioner

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

##### Form

|      |             |
|------|-------------|
| Form | Rektangulär |
|------|-------------|

##### Text

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

##### Material

|         |          |
|---------|----------|
| Färg    | Kolsvart |
| RAL-kod | 9005     |

##### Anslutning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal ledningsinföringar | 1 |
| Antal uttag              | 4 |

##### Utrustning

|                        |   |
|------------------------|---|
| Antal inbyggda enheter | 4 |
| Antal uttagslådor      | 2 |

#### Säkerhet

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kapslingsklass (IP)         | IP20 |
| Slagtålighet IK             | IK08 |
| Skyddsklass i oanvänt skick | IP30 |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

#### Illustrationer | teckningar

