



B00328

### Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 120x60 1 compartiment blanche

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 60 mm                       |
| Largeur                    | 120 mm                      |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 6320 - 6320 mm <sup>2</sup> |

##### Matière

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Matériau   | Polyvinylchloride (PVC) |
| Traitement | Non traité              |
| Code RAL   | 9010                    |
| Couleur    | Blanc                   |

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK   | IK08 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |

##### Normes

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|----------------------------------------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Température de service | 5 - 60 °C |
|------------------------|-----------|

##### Connectivité

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Accessoires d'alignement goulotte | Eclisses en références séparées |
|-----------------------------------|---------------------------------|

##### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre de cloisons            | 0   |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Agrafe incluse                | Non |
| Avec film de protection       | Non |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |