



UC22PEN

Bouwgroep, 300x500mm, met 2-polige raildrager PE/N, draaibaar

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	300 mm
Breedte	500 mm
Diepte	125 mm
Dikte rail	5 - 10 mm

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Materiaal

RAL-code	9010
Materiaal	Polystyreen (PS)

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja