



WH36184100A

robusto Interrupt. à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 86 x 86 mm |
| Profondeur                           | 73 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm      |

Matière

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur               | Blanc de sécurité |
| Matière               | Thermoplastique   |
| Traitement de surface | Non traité        |

Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                   |

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|