



1104180BTC



#### TVG-4/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 4/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA

##### Technische Eigenschaften

###### Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

###### Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

##### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

##### Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

###### Werkstoff

Werkstoff	Edelstahl
Glanzgrad	Matt
Werkstoff Ruftaster	Edelstahl

###### Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
Materialstärke des Unterputzgehäuses	0,80

##### Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	4
------------------	---

##### Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

##### Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
Montageart	Für senkrechte Montage
Dichtung	Mit Fugendichtungsband