



K46N

Клемник вводно/розгалужуючий 5-полюсів, 80А на полюс, 25мм²

Технічні характеристики

Розміри

Висота	62 mm
Ширина	197 mm
Глибина	49 mm

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 25 mm ²
---	--------------------------

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	5
-------------------	---

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----