



WH36184103A

robusto Interrupt. à clé S0/1p/0-1-0-1/ KABA8 + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------------------|
| Montage | En saillie Encastré |
|---------|------------------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 54.8 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37.2 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Gris |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Textes

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |