



R2585VERZ

Angle plat LFS60060 tôle zingué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	90 - 90
-----------------	---------

Matière

Matière	Aacier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

