



ZAS175MH1



**Zähleranschlussäule 175, universN, 1 Zählerplatz, 3-Punkt, 5-polig, Leerplatz**

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

Höhe	1710 mm
Breite	583 mm
Tiefe	277 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Höhe Sammelschiene	12 mm

##### Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Anzahl Zählerplätze >=80 A	0
Anzahl der Leerplätze	1
Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)	1
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE	0
Anzahl Reihen	1
Multimedia Feld Bereich	Ohne
Anzahl Sammelschienendurchführungen	0
Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld	Sammelschiene

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II

##### Konnektivität

Montageart	teilversenkt
------------	--------------

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	2
Ausführung des Handgriffes	Schwenkhebelgriff

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

##### Netzform

Netzform	TN-S
----------	------

##### Kapazität

Anzahl Verteilerfeld	0
----------------------	---

##### Anschluss

Art der Sammelschieneneinspeiseklemme	Bis 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	10-10 mm <sup>2</sup>
Anschluss-/Steckertyp	Sammelschiene

##### Architektur

Polanzahl	5
-----------	---

Abbildungen | Zeichnungen

