



LNH30231M4T

## Mespatroon NH3 231 A 160 kVA gTR middenmelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gTr

#### Zekering

Zekeringsgrootte NH3

Kenmerken zekering gTr

#### Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning  $U_e$  400 - 400 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 400 - 400 V

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 231 A

#### Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen  $I_{cn}$  volgens IEC 60898-1 100 kA

#### Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 18 W

#### Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 53 mm

Diepte 80 mm

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja