



VF218PS

Kleinverteiler,golf,UPV,36PLE,2-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	400 - 400 V
--------------	-------------

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

**Kapazität**

Anzahl Module	36
---------------	----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

**Lieferumfang**

Anzahl der Fl-Schalter im Verteiler	0
-------------------------------------	---

**Abmessungen**

Höhe	418 mm
Breite	460 mm
Tiefe	97.50 mm
Einbauhöhe	382 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	426 mm
--------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der Schlosser	0
----------------------	---

**Abmessungen**

Einbautiefe	72 mm
Breite in Teilungseinheiten	18

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

<b>Werkstoff</b>	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C