



FWK3E9916009010

### Goulotte anti-feu E30 100x160mm L=1m blanc signalisation

#### Caractéristiques techniques

##### Sécurité

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | E30 |
|-----------------------------|-----|

##### Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Dimensions

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Hauteur            | 142 mm                        |
| Largeur            | 200 mm                        |
| Longueur           | 1000 mm                       |
| Hauteur intérieure | 102 mm                        |
| Largeur intérieure | 159 mm                        |
| Section intérieure | 16218 - 16218 mm <sup>2</sup> |

##### Capacité

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 65 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matière               | Plâtre<br>Acier |
| Traitement de surface | Laqué           |

##### Équipement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

##### Matière

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Couleur  | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016                |

##### Équipement

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Nombre d'agrafes par mètre    | 0   |
| Peut être cloisonné           | Oui |
| Nombre de cloisons clipsables | 0   |
| Avec film de protection       | Non |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

