



FWK3E9916009010

**Goulotte anti-feu E30 100x160mm L=1m blanc signalisation**

**Caractéristiques techniques**

**Sécurité**

Classe de résistance au feu

E30

**Architecture**

Nombre de côtés résistants aux feu

3

**Installation, montage**

Perforation de socle

Oui

**Dimensions**

Hauteur

142 mm

Largeur

200 mm

Longueur

1000 mm

Hauteur intérieure

102 mm

Largeur intérieur

159 mm

Section intérieure

16218 - 16218 mm<sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)

65

**Matière**

Matière

Plâtre  
Acier

Traitement de surface

Laqué

**Equipement**

Matière de la gaine

Acier

**Matière**

Couleur

Blanc signalisation

Code RAL

9016

**Equipement**

Nombre d'agrafes par mètre

0

Peut être cloisonné

Oui

Nombre de cloisons clipsables

0

Avec film de protection

Non

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui

**Illustrations | dessins**

