



KR15P

Клемний ввод 400А, 1-полюс, переріз 35-150мм³

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	309 A
-------------------	-------

Розміри

Висота	118,50 mm
Ширина	31 mm
Глибина	100 mm

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	35 - 150 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	35 - 150 mm ²

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes