



ZB32SET25LS

**Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, OKK, APZ, VT5, H=1100mm, 2-feld, ESA**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Höhe                       | 1100 mm  |
| Breite                     | 550 mm   |
| Tiefe                      | 205 mm   |
| Breite/Dicke Sammelschiene | 5 - 5 mm |
| Höhe Sammelschiene         | 12 mm    |

**Ausstattung**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Felder                         | 2                                    |
| Anzahl Zählerplätze <=63 A            | 2                                    |
| Anzahl Zählerplätze >=80 A            | 0                                    |
| Anzahl der Leerplätze                 | 0                                    |
| Anzahl Zählerfeld (Einbausatz)        | 1                                    |
| Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE   | 0                                    |
| Anzahl Reihen                         | 5                                    |
| Multimedia Feld Bereich               | Ohne                                 |
| NAR Zählerfeld Montage von            | Leitungsschutzschalter 1-polig 25 kA |
| Anzahl Sammelschienendurchführungen   | 2                                    |
| Anschluss-/Steckertyp NAR SG/TRE Feld | Steuerleitungsklemme                 |

**Sicherheit**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |

**Konnektivität**

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

**Abdeckung, Tür**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Anzahl Schranktüren        | 1                       |
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |

**Werkstoff**

|            |          |
|------------|----------|
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |

**Netzform**

|          |            |
|----------|------------|
| Netzform | TN-S<br>TT |
|----------|------------|

**Kapazität**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Verteilerfeld | 1 |
|----------------------|---|

**Anschluss**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Art der Sammelschieneneinspeiseklemme  | ESA 5-polig 1 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Anzahl der RJ45 Anschlüsse             | 2                                  |
| Anordnung PE/N-Klemme im Verteilerfeld | Horizontal                         |

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 5 |
|-----------|---|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

**Abbildungen | Zeichnungen**

