




K55A

Steuerleitungsklemme, univ.Z, 7x2, 5 mm<sup>2</sup>, für Hutschiene 35mm, 4 Anschlüsse/Pol

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 500 - 500 V |
|--------------|-------------|

##### Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 7 |
|-----------|---|

##### Anschluss

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Anschlussquerschnitt der Steuerleitung starr | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
|----------------------------------------------|---------------------------|

##### Nachhaltigkeit

|               |    |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|