



K55A

**borne de commande**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

20 A

**Tension**

Tension nominale

500 - 500 V

**Architecture**

Nombre de pôles

7

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide pour la commande

1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Durabilité**

Conformité REACH

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui