



283010

**Drehdimmer Hauselektronik**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Werkstoff Metall  
Kunststoff

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm  
Höhe 71 mm  
Breite 71 mm  
Tiefe 61 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

**Texte**

Dimmprinzip Phasenanschnitt  
Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)  
Montageart Mit Spreizkrallen  
Anschlussart Mit Schraubklemmen

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Nein

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja  
RoHS-konform Ja