



283010

### Drehdimmer Hauselektronik

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

##### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

##### Werkstoff

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

#### Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	61 mm

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf
-----------------------	------------------

#### Texte

Dimmprinzip	Phasenanschnitt
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

#### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja